


CARACTERÍSTICAS

- Conforme a las normas IEC
- Tira magnética para una detección superficial precisa en superficies metálicas
- Conector macho en miniatura para una conexión rápida y sencilla
- Cables con aislamiento de PTFE Durable para mayor protección

Termopar tipo K RS PRO con longitud de 50mm, → +100 °C.

RS Código RS: 219-4545



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS PRO presenta un sensor de temperatura de termopar tipo K conforme a la norma IEC diseñado para realizar mediciones de temperatura superficial. El cable del termopar está fabricado con un cable de doble torsión de 2 m de longitud con un aislamiento de PTFE Durable. Un extremo del cable está terminado con un conector macho en miniatura que ofrece una conexión rápida y sencilla. El otro extremo está terminado con una tira magnética de 50 x 25 x 1 mm diseñada para fijar a la mayoría de superficies ferro-magnéticas.

Especificaciones


Tipo de termopar	Tipo K
Rango de medición de temperatura	50 °C a 100 °C (19,3 °F a 302 °F)
Construcción	El cable del termopar está fabricado con un cable de doble torsión de 2 m de longitud con un aislamiento de PTFE Durable. Un extremo del cable está terminado con un conector macho en miniatura. El otro extremo está terminado con una tira magnética de 50 x 25 x 1 mm
Aplicación	aplicaciones de control de temperatura, especialmente en pruebas y desarrollo, intercambiadores de calor, centrales eléctricas, hornos de ladrillo y cemento, hornos de tratamiento térmico y recocido, termostatos, termómetros para alimentos, diagnóstico de vehículos y en laboratorios

Especificaciones mecánicas

Longitud de sonda	50mm
Material de aislamiento/revestimiento	Aislamiento de PTFE
Tipo de terminación	Conector macho en miniatura
Aislamiento del cable	Teflón

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	IEC
----------------------------------	-----



T/C Type	Conductors	Length	Termination	+Positive tail wire	-Negative tail wire code	Allied Code	RS order Code
'K'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Green	White	70643600	363-0250
'K'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Green	White		110-4482
'K'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Green	White		123-6306
'K'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Green	White		123-6307
'J'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Black	White	70643599	363-0244
'J'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Black	White		123-6308
'J'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Black	White		123-6309
'J'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Black	White		123-6310
'T'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Brown	White	70643601	363-0266
'T'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Brown	White		123-6311
'T'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Brown	White		123-6312
'T'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Brown	White		123-6313

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
Extension:						
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657084	827-5615
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641729	236-3820
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657085	827-5619
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70646156	611-7889
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657088	827-5628
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	10 metres	70641640	219-4753
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	25 metres	70657078	827-5592
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	50 metres	70657079	827-5596
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	100 metres	70641737	236-3915
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	200 metres	70657081	827-5606
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	10 metres	70641637	219-4703
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	25 metres	70641734	236-3870
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	50 metres	70657095	827-5653
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	100 metres	70651749	762-1146
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	200 metres	70657098	827-5662
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	10 metres	70641635	219-4668
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	25 metres	70657091	827-5637
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657089	827-5631
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	100 metres	70657092	827-5640

T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
Compensating:						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	827-5609
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	219-4551
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	827-5603
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	219-4573
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	827-5612
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	827-5621
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	827-5625
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	827-5634
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	762-1152
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	827-5656
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	611-7902
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	827-5659
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	219-4769
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	827-5643
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	827-5647

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656106	814-0030
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656111	814-0049
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656109	814-0042
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656110	814-0046
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656113	814-0055
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656114	814-0058
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656104	814-0024
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656107	814-0033
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656108	814-0036
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	25 metres	70656121	814-0080
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	50 metres	70656126	814-0099
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	100 metres	70656124	814-0092
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	25 metres	70656125	814-0096
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	50 metres	70656128	814-0106
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	100 metres	70656129	814-0109

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
J	1/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657194	827-5980
J	1/0.2mm	+Black/-White	50 metres	70657195	827-5984
J	1/0.315mm	+Black/-White	25 metres	70657198	827-5993
J	1/0.315mm	+Black/-White	50 metres	70657199	827-5996
K	1/0.315mm	+Green/-White	25 metres	70657200	827-6000
K	1/0.315mm	+Green/-White	50 metres	70657205	827-6019
T	1/0.315mm	+Brown/-White	25 metres	70657208	827-6028
T	1/0.315mm	+Brown/-White	50 metres	70657206	827-6022
J	1/0.508mm	+Black/-White	25 metres	70657197	827-5990
J	1/0.508mm	+Black/-White	50 metres	70657201	827-6003
K	1/0.508mm	+Green/-White	25 metres	70657203	827-6012
K	1/0.508mm	+Green/-White	50 metres	70657204	827-6016
J	7/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657202	827-6006
K	7/0.2mm	+Green/-White	25 metres	70657207	827-6025
T	7/0.2mm	+Brown/-White	25 metres	70657209	827-6031
N	7/0.2mm	+Pink/-White	25 metres	70657210	827-6034