

Han Multi module, male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 004 4501
规格	Han Multi module, male
浩亭电子目录	https://harting.com/09140044501

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® Multi 模块
模块尺寸	单模块

版本

公母类型	公头
针数	4
详细资料	请单独订购插针
详细资料	拆卸插针时，可以使用 7mm 螺丝刀打开两件式模块。这会破坏模块。

技术参数

线芯外径	≤5.2 mm
额定电流	1.5 A
额定电压	50 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	6 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140020160
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 (数据)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552