

特点

- 清晰的液晶显示屏
- 滚花锁定螺钉
- 微调指轮
- 硬化不锈钢框架和测量钳口

RS Pro

RS 库存号: 247-161



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS Pro 数字卡尺具有 LCD 显示屏和双刻度，带公制和英制读数，可进行内部和外部精密测量。可调机制具有方便的指轮，因此您可以精确调整卡尺，轻松测量物体。卡尺滑动表面升高，以防止刻度磨损。内部钳口，外部钳口和滑动深度杆提供四种测量方式。

一般规格

卡尺类型	数字
英制或公制	两者
显示类型	数字
精确度	+/-0.03 mm
分辨率	0.0005 in, 0.01 mm
重复性	0.01mm / 0.0005 in
最大测量速度	1.5 米 / 秒
拇指滚轮	是的
按钮功能	开 / 关、零、mm/in
数据输出	否
应用	适用于实验室，电气和电子维修和维护，机械和汽车应用

电气规格

电源	1 x 锂电池 CR2032 – 3V
电池	是的
电池类型	CR2032

机械规格

容量	150mm
----	-------

外夹钳长度	40mm
内钳口长度	18mm
精确度外部钳口	$\pm 0.02\text{mm}$
精确度内部钳口和深度杆	$\pm 0.02\text{mm}$

操作环境规格

工作温度	5°C - 40°C
相对湿度	最大 80%

认证

合规性 / 认证	符合 RoHS 标准
----------	------------



