

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise téléphone
Application	Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type de prise téléphone	France Telecom (8 contacts)

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Nombre de modules	2 modules
Raccordement	Bornes à vis
Mode de raccordement	Bornes à vis 4 paires de câble
Mode de fixation	Clipsable
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur	36 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	20 mm
Poids du produit	0,026 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

RoHS exemption information	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.