

Estado comercial: Comercializado



### Principal

Linha de produto	Kaedra
Gama	Kaedra
Tipo de produto ou componente	Gabinete à prova de intempéries
Tipo de invólucro	Gabinete versátil

### Complementar

Montagem em invólucro	Sobrepor
Classe de isolamento elétrico	Classe II Dupla isolação
Tipo de cobertura frontal	Reversível Opaco
[In] corrente nominal	90 A
Número de pré-recortes PG ISO	17
Descrição das opções de bloqueio	Fechadura opcional
Material do invólucro	Polímero autoextinguível
Largura	448 mm
Altura	460 mm
Profundidade	160 mm
Cor	Invólucro : cinza claro ( RAL 7035 )
Seguimento de mercado	Pequeno comércio Residencial
País de destino	França

### Meio ambiente

Padrões	EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670 EN 50102
Resistência a incêndios	750 °C em conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP	IP65 para IEC 60529
Grau de proteção IK	IK09 para EN 50102
Característica ambiental	Resistente aos raios UV classe 3 para ISO 4582 2010 Teste de degradação ultravioleta para ISO 4892-2 2013
Categoria de sobretensão	II
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...60 °C

### Garantia contratual

Período	18 meses
---------	----------