


CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA POLIGONALE

235 1/2 LN

ISO 2725-1



- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

Dettagli famiglia

Codice	• Bocca poligonale mm	b mm	L mm
U02352205	10	15,5	79
U02352206	11	16,7	79
U02352207	12	18	79
U02352208	13	19,2	79
U02352209	14	20,5	79
U02352210	15	21	79
U02352211	16	22,5	79
U02352212	17	24	79
U02352213	18	25,3	79
U02352214	19	26,5	79

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	◆ Bocca poligonale mm	b mm	L mm
U02352216	21	27,8	79
U02352217	22	29,8	79
U02352219	24	31,8	79
U02352222	27	35,8	79
U02352225	30	39,8	79
U02352227	32	41,3	79

Serie / Configurazioni

Articoli



235 1/2 LN/C10 - Assortimento in cassetta di ABS con bussole lunghe poligonali (10 pz)



519 M 612CLA - Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)



519 M 612CLB - Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)



519/235LN - Modulo in termoformato assortito (10 pz)

Articoli



612 1/2 CLA - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali e poligonali (35 pz)



612 1/2 CLB - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali e poligonali (35 pz)