

AXL SE SC-A - 盖板

1088134
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088134>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Axioline Smart Elements，插槽端板，诊断功能，保护等级: IP20

产品描述

可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。Smart Element模块可以插入任何空槽位置。

优势

- 保护Smart Element模块的空槽
- 储存设备铭牌

商业数据

订货号	1088134
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRIBZ4
产品关键代码	DRIBZ4
GTIN	4055626888118
单件重量（含包装）	30 g
单件重量（不含包装）	27.5 g
原产地	DE

AXL SE SC-A - 盖板

1088134
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088134>



技术数据

尺寸

尺寸图		
宽度		14.9 mm
高度		62.2 mm
深度		62 mm

说明

应用说明	
应用说明	只用于工业应用

接口

Smart Element接口	
接口数	1
连接方式	卡缘连接器
传输速度	请参见使用Smart Element的系统。
至准备就绪的起动时间	< 500 ms

系统属性

模块	
十六进制ID编码	无
过程数据通道	0 位
输入地址区域	0 Byte (除PROFIBUS外的所有系统)
	1 Byte (PROFIBUS)
输出地址区域	0 Byte
所需的参数数据	1 Byte
所需的组态数据	6 Byte

产品属性

产品类型	I/O 部件
产品系列	Axioline Smart Elements
类型	模块
安装位置	请参见使用Smart Element的系统。
特殊性质	诊断功能

绝缘特性

AXL SE SC-A - 盖板



1088134
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088134>

过电压类别	II (IEC 60664-1)
污染等级	2 (EN 60664-1)

电气特性

额定条件下的最大功耗	0 W
------------	-----

电位: Smart Elements的逻辑电源 (U_{SE})

电源电压	使用卡缘连接器
------	---------

电气隔离/电压范围的隔离

测试电压: 逻辑电源/功能接地	500 V AC , 50 Hz , 1 min
-----------------	--------------------------

连接数据

连接方式	不带
------	----

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C
保护等级	IP20
空气压力 (运行)	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力 (存放/运输)	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
允许湿度 (运行)	5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度 (存放/运输)	5 % ... 95 % (无冷凝)

标准和规范

保护等级	III (IEC 61140 , EN 61140 , VDE 0140-1)
------	---

安装

安装类型	Smart Element插槽
安装位置	请参见使用Smart Element的系统。

AXL SE SC-A - 盖板


1088134

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088134>




图纸

尺寸图



尺寸

结构框图



端子点的内部布线

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088134>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088134>

**DNV**
认证ID: TAA00003B0

**LR**
认证ID: LR23402057TA

**RINA**
认证ID: ELE263623XG

**ABS**
认证ID: 24-2510075-PDA

**cULus Listed**
认证ID: E238705

AXL SE SC-A - 盖板

1088134

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088134>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-12.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%