

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色



## 优势

- 大面积标记
- 带用于NS 35和NS 32 DIN导轨的通用安装脚
- 高型与矮型设计

## 商业数据

订货号	1201413
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE7111
产品关键代码	BE7111
目录页面	页码538 (C-3-2019)
GTIN	4017918017316
单件重量 (含包装)	10.806 g
单件重量 (不含包装)	10.2 g
原产地	PL

# E/UK 1 - 终端固定件



1201413

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201413>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	终端紧固件
------	-------

### 连接数据

紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
------	----------------

### 尺寸

尺寸图	
宽度	10 mm
高度	55.5 mm
深度	50 mm
NS 35/7,5深度	51.5 mm
长度	55.5 mm

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
低温下的静态绝缘材料应用	-40 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	125 °C

### 环境和真实条件


环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

## 图纸

尺寸图



# E/UK 1 - 终端固定件

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201413>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-13.0	27250302
--------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# E/UK 1 - 终端固定件

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201413>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn