


# E10980



## Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010A06



### Application

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Application | Applications industrielles / automatisation industrielle |
|-------------|----------------------------------------------------------|

### Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | < 60 AC/DC |
|------------------------|-----|------------|

### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...85 |
| Indice de protection |      | IP 68    |

### Données mécaniques

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Poids                | [g]  | 479                |
| Dimensions           | [mm] | 38,5 x 14,5 x 27,5 |
| Matière du corps     |      | TPU                |
| Matière écrou moleté |      | zamac, nickelé     |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

# E10980



## Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010A06

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé



### Raccordement

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | GN |
| 3 | YE |
| 4 | GY |
| 5 | BN |
| 7 | BU |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| GN = | vert                            |
| GY = | gris                            |
| WH = | blanc                           |
| YE = | jaune                           |