

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 电缆密封



1414644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414644>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



EVO塑料电缆密封件，带卡口式连接；M40尺寸，适用于电缆直径10 mm的4条绞线

商业数据

订货号	1414644
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BF7APL
产品关键代码	BF7APL
目录页面	页码658 (C-2-2019)
GTIN	4055626030968
单件重量（含包装）	68.9 g
单件重量（不含包装）	68 g
原产地	PL

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 电缆密封

1414644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414644>




技术数据

产品属性

产品类型	带卡口锁的电缆密封
导线数	4
螺钉连接类型	M40
屏蔽	无
固线夹的操作	A

尺寸

尺寸图	
接合螺母扳手规格	36 mm
螺距	1.5 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料 压力螺丝	PBT
外壳材料	PA
螺钉连接材料	PA

电缆/电线

电缆外径 电缆1	9.9 mm ... 10.1 mm (电缆1 ... 4)
----------	--------------------------------

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	M40

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66 (电缆直径10 mm +/-0.1 mm)
环境温度 (运行)	-30 °C ... 100 °C

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 电缆密封


1414644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414644>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 电缆密封



1414644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414644>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414644>



EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 电缆密封



1414644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414644>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - 电缆密封



1414644

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414644>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.978千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn