



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Pro 1500 VA

UPS PowerValue 11LI Pro 1500 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Pro 1500 VA
ID du produit	4NWP100178R0001
EAN	7640169262685
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Pro 1500 VA
Description longue	On-line / Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / RJ11&RJ45 pour télécoms / Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004322
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	f83a26df-8beb-4c54-8294-808bd2c4e276 Switzerland
SCIP simplifié	3ed49c37-ef0c-4432-9caa-9b076f040467 Germany

Obe49677-cc9e-4fc0-8911-f5e8389c541f Germany
a4440343-c230-4a57-b9ba-9a8fa52e5c59 Poland
74e69599-e852-4d23-a06f-0aa85d2d9167 Norway
59cb3396-823b-47ab-b751-83fac10ee147 Finland
2a8ec393-df14-4c7a-a20d-43e5f434a50d Netherlands
436f430c-8f55-4869-a5ca-b26b90e0bbd1 Germany
8ad784ba-0575-4d1d-a283-146baf9c1224 Denmark
cd38ab98-683c-4bba-83d4-5da51343320c Croatia
3437a7e2-88b6-4b36-89c0-d8b2744c0b77 Czech Republic
ed352558-77c4-4518-8f73-bc643b3f30e7 Poland
9b95baa7-9d6a-4c87-b1a2-e693ddf60d04 Netherlands
2745c03b-b342-4c16-baae-3fea733b0a5a Netherlands
27dddce0-676d-464b-82f9-c5734e0a37e2 Estonia
74d22ada-9012-421a-8590-8c56a4fbadda Greece
87d4daa7-2618-4e33-8c94-9e175f7f1e44 Portugal
5e7b9acd-8049-430b-b5ff-6fb573ceb0a7 Bulgaria
af21d49d-f9ad-4cf4-ace6-cdb2b5aa35e9 Sweden
6ff4218c-dca4-4726-b424-da007c026354 France
cc207ae7-c10a-4a41-88c6-02d7dd46f977 Poland
749c0957-1647-4e3f-bb99-1ae1c7d430c4 Sweden
44fe9986-8844-4a40-8c1a-a3a98ffdda2b Germany
5b934c1d-9825-44a3-82e1-5b00b40ac18f Germany
fb34ba89-388c-4eac-9898-82a7676e4bb4 France
ad4fb7a8-ae09-49ad-8893-2f7f0b6d7c3a Netherlands
23b06215-b4f9-42c3-9b3b-095991a46bc2 Spain
4089c87c-2dbc-468b-a47a-9315d12a28ea Netherlands

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD004444_ML
Instructions et manuels	4NWD004444_ML

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Finlande)	8408632
Numéro E (Norvège)	6600720
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	146 mm
Hauteur nette du produit	205 mm
Profondeur/longueur nette du produit	395 mm
Poids net du produit	11.1 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	236 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	297 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	496 mm
Poids brut du colis niveau 1	13.3 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262685

Technique

Puissance de sortie apparente	1500 V-A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.5 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U _{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	2
Nombre de sorties	Connexion C13 6
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	900 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004322

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690

Code de classification
des objets

G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

