

Ecrou plat - SACC-E-MU-M 8 - 1504071


Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)

Ecrou plat avec filetage M8



RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	100 pc
Quantité minimum de commande	100 pc
GTIN	 4 017918 833497
GTIN	4017918833497
Poids par pièce (hors emballage)	0,001 KGM
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Généralités

Type de montage	M8 x 0,5
-----------------	----------

Matériau

Matériau de la molette	laiton, nickelé
------------------------	-----------------


Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ;
	La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.

Schémas

Ecrou plat - SACC-E-MU-M 8 - 1504071

Dessin coté



Ecrou plat M8

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23110701
eCl@ss 4.1	23110701
eCl@ss 5.0	23110701
eCl@ss 5.1	23110700
eCl@ss 6.0	23110700
eCl@ss 7.0	23119212
eCl@ss 8.0	23119212
eCl@ss 9.0	23119212

ETIM

ETIM 2.0	EC000129
ETIM 3.0	EC000129
ETIM 4.0	EC000129
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000129

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31161727

Homologations

Homologations

Homologations


EAC

Homologations Ex

Ecrou plat - SACC-E-MU-M 8 - 1504071

Homologations

Détails des approbations

EAC		B.01742
-----	---	---------
