


Raccords à visser pour capteurs de process

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Application		
Tenue en pression	100 bar	10 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids [g]	192	
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	G 1 Aseptoflex Vario	
Raccord process	taraudage G 1/2	
Accessoires		
Fourniture	Joints toriques: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA	
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	