
E11429

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges		oui; (VDR)
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	124,8
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		vis: 1
		étiquette: 1

E11429

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes


VVDAC031MSS0002H03STGH030MSS

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

