

Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=100


Application

Version	pour capteurs de température EL = 100 mm	
Tenue en pression	100 bar	10 MPa
Remarque sur la tenue en pression	< 250 °C	

Données mécaniques

Poids [g]	100
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Raccordement capteurs	G 1/4 Ø 6 mm
Raccord process	G 1/4
Longueur d'installation EL [mm]	74
Longueur perçage BL [mm]	100

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------