

产品参数表

规格



Reflex iC60H 集成控制断路器, D曲线, 2P, 25A (带 Ti24 接口)

A9C66225

主要信息

产品应用	远程控制 配电保护
产品系列	Acti9
产品名称	Reflex iC60
产品短名	Reflex iC60H
产品类型	集成控制断路器
极数	2P
保护极数量	2
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	D

补充信息

额定电流 [In]	25 A
电网频率	50/60 Hz
断路器型号	H
分断能力	30 kA Icu 在...上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D 15 kA Icu 在...上 380...415 V AC 50/60 Hz 符合 TM-D
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC
触点位置指示	有
控制类型	可接受脉冲式的远程控制信号 本地开/关按钮 可接受持续式的远程控制信号 手柄
控制信号类型	自保持 维持待低电压 脉冲
本地信号指示	LED指示灯闪烁：设备待命 绿色LED灯：设备正常运行中 红色LED灯：设备故障 LED指示灯闪烁：断路器脱扣 LED指示灯闪烁：设备过热
控制回路电压 [Uc]	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
额定电源电压 [Us]	230V AC 交流 在...上 50/60 Hz
安装类型	固定式

安装方式	35 mm DIN 导轨
宽度 (9mm的倍数)	9
高度	84 mm
宽度	81 mm
深度	77 mm
颜色	白色
机械寿命	50000 次
电气寿命	AC-1: 50000 次 AC 50 Hz
挂锁装置	可挂锁
有关锁的描述	挂锁处于关闭位置
漏电流保护	(需) 另外拼装
产品适用范围	与 PLC 兼容

环境

IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
污染等级	3
抗湿热性	2
相对湿度	93 % 在...上 40 °C

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	9.000 cm
包装1 : 宽度	11.000 cm
包装1 : 长度	16.800 cm
包装重量	569.900 g
包装2 : 包装单位类型	S03
包装2 : 包装单位数量	14
包装2 : 高度	30.000 cm
包装2 : 宽度	30.000 cm
包装2 : 长度	40.000 cm
包装2 : 毛重	8.467 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

环境足迹

产品环境概况(PEP)

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无PVC	不支持

Use Again

重新包装和再制造

流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。