


E74220



Câble plat AS-Interface

Flat cable 100 meter TPE red



Application		
Caractéristique spécifique	Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	230 DC; (Tension de crête 300 V)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...105
Température ambiante en mouvement	[°C]	-30...105
Données mécaniques		
Poids	[g]	6960
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	75 mm
	vitesse de passage	max. 4 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 10 m et une accélération maximale de 4 m/s²
	cycles de courbure	≥ 10 Mio
	sollicitation de torsion	360°/m
Remarques		
Remarques	100 m form supplied: coiled	
Unité d'emballage	100 m	
Raccordement électrique		
Câble: 100 m, TPE, rouge; 2 x 1,5 mm²		