

# M12 FHAC16-502X

## M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS 16MM

- Perforateur compact et équilibré 12V avec une puissance d'impact de 1,15 J
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioclock)
- Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l'utilisateur et son exposition aux vibrations. Une poignée latérale anti-vibration a également été ajoutée pour réduire encore plus l'exposition aux vibrations
- Perçage optimisé jusqu'à 12mm
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



**REDLITHIUM™**



|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Force de frappe (J) (EPTA)                | 1.15                                                |
| Cadence de frappe max (cps/min)           | 4,410                                               |
| Vitesse à vide (tr/min)                   | 0 - 1200                                            |
| Capacité béton (mm)                       | 16                                                  |
| Vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 12.3                                                |
| Vibration de burinage (m/s²)              | 10.3                                                |
| Inclus dans le kit                        | 2 x M12 HB5 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box |
| Réf                                       | 4933499185                                          |