


NK73/35-XL

Roulement à aiguilles

Roulements à aig. NK, série légère

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans	
Cage	Norme	
caractéristique cage	Norme	
classe de tolérance	PN	Normal

dimensions principale & données de performance

F _w	73 mm	Diamètre sous rouleaux
D	90 mm	Diamètre extérieur
C	35 mm	Largeur, bague extérieure
C _r	85.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	156.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	27.500 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	6.300 1/min	vitesse limite
n _{gr}	4.050 1/min	Vitesse de base
≈m	0,429 kg	Poids

Dimensions

r _{min}	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
------------------	------	--------------------------------



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement