




Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Données mécaniques

Poids	[g]	303,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	152 x 60 x 33
Matières		boîtier: PA
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12

Accessoires


Fourniture	Bouchons protecteurs: 2
	étiquettes: 8

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement


Connecteur: 1 x M23; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

