



**mecalelectro**

## **Electro-aimant Monostables – 8.MB5.02.29**



**Course:** 20 mm

**Effort à l'appel (FM : 100/40/25/5%):** 1/4/10/20 N

**Effort de maintien hors tension :** 60 N

**Puissance consommée (FM :100/40/25/5%) :**  
20/40/80/200 W

**Masse:** 550 g

**Indice de protection / Classe thermique:** IP 40 / B

**Tensions standard:** 24Vcc

**Tensions possible:** 6 ou 240Vcc

**Durée d'impulsions :** 100 à 150

**Normes:** NF C 79300

**Exemple d'applications:** Automatismes divers,  
verrouillages multiples.