



## KBO50-PP-AS

### Douille à billes

Douille à billes KBO..-PP-AS, série massive, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

## Information technique



### Votre alternative produit actuelle

Size code	50	
Design	PP-AS	Sealed, relubrication facility

### dimensions principale & données de performance

F_W	50 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	75 mm	Diamètre extérieur
L	100 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C_max	8.900 N	Capacité de charge dyn.
C_0_max	6.600 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,835 kg	Poids



Afficher les détails du produit dans media

10.11.2025, 03:13:29 UTC

SCHAFFLER

### Cotes de montage

B 2	22,7 mm	Largeur de l'ouverture du secteur
L 2	77,3 mm	
	H13	Tolérance
B L2	2,65 mm	
D N	72 mm	
T 4	1,5 mm	
N 4	3 mm	
N 2	4 mm	
$\alpha$	54 °	Angle d'ouverture du secteur
$\beta$	54 °	
	5	Nombre de rangées de billes