

bouchon fileté NPQH-BK-M5-P10

N° de pièce: 578404

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	10
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 20 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	0 ... 150 °C
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	0,8 g
Raccord pneumatique 1	Filetage M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau joint fileté	FPM
Matériau bague de démontage	Laiton nickelé