

1,8 m dubbel DisplayPort och USB 5 Gbps KVM-kabel, 4K 60 Hz, universellt kompatibel DP 1.2/USB 3.0 kombikabel för dubbla KVM-switchar

Produkt ID: DDU1226-KVM-CABLE



KVM-kabeln ger en tillförlitlig anslutning mellan en dator och en DisplayPort KVM-switch med dubbla skärmar och stöd för USB 5 Gbps.

Förenkla kabelhanteringen genom att kombinera flera anslutningar i ett enda paket. Detta minimerar antalet enskilda kablar som behöver hanteras, vilket gör installationen snabbare och effektivare. De är perfekta för miljöer där KVM-switchar är nödvändiga, t.ex. datacenter, serverrum, Edge-nätverk och fjärradministration, och hjälper till att minska kabeltrassel och hålla arbetsytan organiserad.

Denna KVM-kabel fungerar med alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Linux. Det stöder också alla större hårdvaruplattformar, t.ex. Intel, AMD och Apple Silicon.

KVM-kombokabeln är kompatibel med DisplayPort 1.2 och stöder upplösningar upp till 4K vid 60 Hz, HDR10 och DisplayPort-ljud för högkvalitativ ljud- och bildupplevelse. USB 3.0 Type-A- till Type-B-kontakten ger snabba dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en dator till en DisplayPort KVM-switch med dubbla skärmar och USB 5 Gbps värdportar

Funktioner

- **KVM-KOMBOKABEL:** Anslut en dator till en KVM-switch för dubbla bildskärmar med DisplayPort och stöd för USB 5 Gbps. Perfekt för stationära arbetsstationer och installationer där det är viktigt med ren kabelhantering och växling mellan system. Kompatibel med alla DP/USB 3.0 KVM
- **OPTIMERAD KABELHANTERING:** Den här kabeln kombinerar DisplayPort och USB 3.2 Gen 1 i en enda buntad design, vilket förenklar konfiguration och installation för en prydligare och effektivare arbetsyta.
- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** Fungerar med alla DisplayPort KVM med USB 5 Gbps. OS-oberoende, stödjer alla operativsystem inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Linux. Kompatibel med alla hårdvaruplattformar såsom Intel, AMD och Apple Silicon
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** KVM-kombokabeln är kompatibel med DisplayPort 1.2 och stöder upplösningar upp till 4K 60 Hz, HDR10 och DisplayPort-ljud. USB 3.0 Type-A- till Type-B-kontakt stöder överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Våra lösningar är byggda för tillförlitlighet i Edge-implementeringar och lokala implementeringar, rigoröst labbtestade och beprövade i fält för att säkerställa sömlös integration och maximal drifttid. De stöds också av gratis teknisk livstidssupport dygnet runt, alla vardagar, på flera språk

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.2
Maximal digital upplösning	4K 60Hz

Kontakt(er)

Connector A	2 - DisplayPort
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connector B	2 - DisplayPort

1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlängd	72.0 in [1830 mm]
	Produktbredd	0.8 in [20.3 mm]
	Produkthöjd	0.4 in [11 mm]
	Produktvikt	8.3 oz [235 g]
Förpackning	Paketets längd	5.7 in [14.5 cm]
	Paketets bredd	11.4 in [29.0 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	11.3 oz [320.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-kabel
Warranty Information	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.