

Hoja de características del producto

Características

KAC1H

cabeza mando 45 x 45 mm - negro - maneta negro - en blanco para grabado



Principal

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gama de producto | Harmony Series K |
| Tipo de producto o componente | Cabezal de funcionamiento del conmutador de leva |
| Nombre de componente | KAC |
| Compatibilidad del producto | Cuerpos de montaje frontal 12 y 20 A por orificio de 22 mm Ø |
| Tipo cabezal de interruptor de levas | Con placa frontal 45 x 45 mm |
| Tipo de operador | Negro mango, longit = 35 mm |
| Candado de maneta giratoria | Sin |
| Presentación de leyenda | Con negromate leyend |

Complementario

| | |
|------------------------|----------------|
| Durabilidad mecánica | 1000000 ciclos |
| Anchura global cad | 45 mm |
| Altura global cad | 45 mm |
| Profundidad global cad | 77 mm |
| Longitud | 35 mm |
| Peso del producto | 0.048 kg |

Entorno

| | |
|--|--|
| Tratamiento de protección | TC |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...55 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C |
| Resistencia a los choques | 30 gn de acuerdo con IEC 68-2-27 |
| Resistencia a las vibraciones | 5 gn, 10...150 Hz de acuerdo con IEC 68-2-6 |
| Grado de protección IP | IP65 de acuerdo con IEC 529 IP65 de acuerdo con NF C 20-010 |

Información Logística

| | |
|----------------|-----------------|
| País de Origen | República Checa |
|----------------|-----------------|

Garantía contractual

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|
