

# tuyau plastique PUN-H-6X1-TBL


N° de pièce: 8048681

★ Programme standard

FESTO

agrée pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse).

Ce produit est compatible pour une utilisation avec les types de raccords suivants : QS, NPQP, NPQM, CRQS et CK



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	26 mm
Diamètre intérieur	4 mm
Rayon de courbure min.	10 mm
Propriétés du tuyau	convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé
Conditions d'essai du tuyau	Compatibilité avec la chaîne porte-câbles : >5 millions de cycles selon FN 942021
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau conforme à la déclaration du fabricant sur <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0183 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou
Couleur	Bleu translucide
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)