


E12490



Câble de raccordement Ethernet


VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés; câble blindé
Version		câble Ethernet, codage D
Application		Câble croisé
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	48 AC / 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 65; IP 67; (connecteur M12 / connecteur RJ454: IP 20)
Données mécaniques		
Poids	[g]	73,1
Matière du corps		TPU / PA
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur M12

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm




Câble de raccordement Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur RJ45

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PA; Contacts: doré

