

# 操作器

46-  
2Y50.101C.000

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2Y50.1...>

您的产品:

---



## 46-2Y50.101C.000 操作器

### 正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

### 安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

### 电气特性

触点电阻:	<30mOhm
绝缘电压:	>100MOhm
电气寿命:	>50 000 h

### 机械特性

端子:	USB 3.0插座类型C-A
机械寿命:	>15 000 次
拧紧力矩:	1 ... 2.5 Nm (8.8 ... 22.1 Lb-in)
重量:	0.022 kg

### 环境条件


正面IP等级: 端盖封闭, IP20 / IP66 (IEC-EN60529)  
工作温度: - 25 °C ... + 55 °C  
抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)  
耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)  
耐候性: +40°C-92%RH

### 证书

符合标准: CE  
**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant  
标准: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

### 其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 圆形, 黑色, 塑料, USB 3.0插座类型C-A, 端盖封闭, IP20 / IP66 (IEC-EN60529)  
外壳颜色: 黑色  
外壳材质: 塑料  
安装开孔:



外形尺寸:

