




## WS81217 [🔗](#)

### Rondelle-arbre

Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet,  
combinaison de K812, GS, WS

## Information technique



### dimensions principale & données de performance

|                |        |                              |
|----------------|--------|------------------------------|
| d              | 85 mm  | Alésage                      |
| d <sub>1</sub> | 125 mm | Diamètre joint rondèle arbre |
| B              | 9,5 mm | Height shaft washer          |
| ≈m             | 473 g  | Poids                        |

### Cotes de montage

|                  |      |                           |
|------------------|------|---------------------------|
| r <sub>min</sub> | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
|------------------|------|---------------------------|