




Adaptateurs de montage pour capteurs de débit

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

Application		
Version	pour contrôleurs électroniques de débit Typ SM2, SM9	
Montage	SM2 SM9	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Données mécaniques		
Poids	[g]	2255,5
Type de montage	Adaptateur; (orientable)	
Matières	bride: inox (1.4301/304); Adaptateur: inox 1.4571 (316Ti); Joint torique: EPDM 47,22 x 3,53 mm	
Raccordement capteurs	G 2	

E40240



Adaptateurs de montage pour capteurs de débit

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Raccord process	bride DN50 selon DIN2642 / EN1092-1 type 2
Accessoires	
Fourniture	Joints toriques: 2
Remarques	
Unité d'emballage	2 pièces