

## 特点

- 双插座到单插头分离器
- 结构坚固
- 经济实惠的电缆管理
- 8 路 RJ45 连接器

## RS RJ45 Pro 适配器、2 端口

RS 号: 186-3105



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro pro 便携式 RJ45 适配器将一个 RJ45 连接分为两个。通过直通布线、该分离器可通过将两个 RJ45 电缆组件连接到 RJ45 插头、轻松将两个设备连接到单个 RJ45 端口。这可能有助于减少电缆数量 需要在交换机或集线器上运行多台计算机。

## 一般规格

类型	适配器
接口类型	RJ45
端口数	2
接线配置	直通
颜色	象牙白
触点镀层	镍镀金
外壳材料	标准材料 15% 玻璃填充的税前利润 ( UL94V ) -2
触点材料	0.46 直径磷青铜
应用	RJ45 适配器可用作多台计算机的组合器、但在连接到网络集线器时、必须使用另一个用作分离器的适配器、以使连接有效工作。分离器组合器的优点意味着只需运行一根电缆、而不是单独的电缆、这在需要节省空间和易于维护的永久安装中非常有用。RJ45 适配器有时可与 6 路 RJ11 语音专用连接配合使用。

## 机械规格

长度	21mm
宽度	26mm
深度	36mm

认证

合规性 / 认证	ul 94V -0/ 2011/65/eu and 2015/863,
----------	-------------------------------------

