



与门
ZK-1/8-B
 产品代号: 6680

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	“与”功能
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
安装类型	带通孔
标准额定流量	550 l/min
工作压力	1 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
额定尺寸	4.5 mm
装配位置	任意
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	45 g
气动连接, 气口 3	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR