

## Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32-glanded



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 19 43 106 0447                                                                |
| 规格     | Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32-glanded                                             |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/19431060447">https://harting.com/19431060447</a> |

### 标识

|         |            |
|---------|------------|
| 类别      | 上壳/底座      |
| 上壳/底座系列 | Han-Eco® B |
| 上壳/底座类型 | 上壳         |
| 上壳/底座介绍 | 集成电缆紧固件    |

### 版本

|        |        |
|--------|--------|
| 尺寸     | 6 B    |
| 版本     | 顶出线    |
| 电缆入口数量 | 1      |
| 出线孔    | 1x M32 |
| 锁定类型   | 单锁扣    |

### 技术参数

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 极限温度             | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明        | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 重新锁定次数           | ≥500                   |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP66                   |
| 夹持范围             | 13 ... 21 mm           |

### 材料特性

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA)<br>强化型玻璃纤维 |
| 颜色 (上壳/底座) | RAL 9005 (乌黑)       |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                  |
| RoHS             | 符合豁免标准               |
| RoHS 豁免          | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %  |
| ELV 状态           | 符合豁免标准               |
| China RoHS       | 50                   |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                    |
| 加州 65 号提案物质      | 有                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅                    |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)         |
|                  | R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|    |                   |
|----|-------------------|
| 规格 | IEC 61984         |
|    | EN 45545-2 铁路车辆防火 |
| 认证 | CE                |

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 1                  |
| 净重          | 124.5 g            |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85389099           |
| GTIN        | 5713140176768      |
| eCl@ss      | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM        | EC000437           |
| UNSPSC 24.0 | 39121466           |