

特点

- 自攻螺钉，带六角头
- 镀锌钢，可在室内应用中提供防腐蚀保护
- 法兰头，用于分配负载
- 符合 DIN 7504 标准

RS Pro 亮镀锌钢自钻螺钉 M4.8 x 16mm 长

RS 库存号: 546-5834



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

这些镀锌和钝化硬化钢自钻螺钉来自深受信赖的 RS Pro 品牌，具有与标准自攻螺钉相关的所有优势，但能够在厚度高达 5mm 的金属板中钻出自己的导孔。由于它具有法兰头，因此不需要垫圈来分配螺母的压力。

一般规格

驱动器类型	六路
头部形状	六角垫圈
应用	轻型和重型金属板，软塑料，加热和空调，金属和玻璃纤维制造行业

机械规格

长度公制	16mm
材料	钢
螺纹尺寸 (mm)	4.8mm
螺纹尺寸 (公制)	M4.8
表面	亮镀锌

认证

合规性 / 认证	din 7504-n
----------	------------



RS Part No.	Thread Size	Length
5465806	4.2mm	13mm
5465812	4.2mm	19mm
5465834	4.8mm	16mm
5465856	4.8mm	19mm
5465862	4.8mm	25mm
5465878	5.5mm	19mm
5465884	5.5mm	25mm
5465890	5.5mm	32mm
5465913	5.5mm	38mm
5465929	6mm	60mm
5465935	6mm	1/2in
5465941	6mm	3/4in
5465957	8mm	3/4in
5465979	8mm	1/2in
5465985	8mm	1in
5466001	10mm	3/4in
5466017	10mm	1in

