



RSAO30-XL

Palier à semelle

Paliers à semelle RSAO, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	180 mm	Longueur totale
H ₂	95 mm	Hauteur
≈m	1,86 kg	Poids

Cotes de montage

J	140 mm	Distance trous de fixation
N	17,5 mm	Largeur (rainure)
N ₁	20,5 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	50 mm	Distance axe arbre
A	50 mm	Largeur (base)
A ₁	28 mm	Largeur (tête)
H ₁	18 mm	Hauteur (base)
B ₁	50,2 mm	Largeur totale du collier de blocage
S ₁	32,7 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

SAO06	Corps de palier
GNE30-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.