

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝接线端子，保险丝类型: 玻璃 / 陶瓷 / ...，保险丝类型: CC型，标称工作电压: 600 V，额定电流: 30 A，位数: 2，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 16 mm²，接线容量：1 mm²- 16 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 黑色

优势

- 易于桥接
- 保险丝座，用于最高600 V的保险丝
- 用于10 x 38 CC熔断器，符合UL 4248-4标准
- 2位锁定型号
- 通过LED状态指示灯，用户可快速识别任何电流方向的保险丝故障

商业数据

订货号	3048629
包装单位	6 pc
最小订货量	6 pc
销售关键代码	BE1234
产品关键代码	BE1234
GTIN	4046356115995
单件重量（含包装）	93 g
单件重量（不含包装）	93 g
原产地	FR

技术数据

产品属性

产品类型	保险丝端子
位数	2
连接量	4
行数	2

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

保险丝类型	玻璃 / 陶瓷 / ...
额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	4 W
保险丝	CC型
LED电压范围	220 V AC/DC ... 600 V AC/DC

输入数据

LED电压范围	220 V AC/DC ... 600 V AC/DC
---------	-----------------------------

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	16 mm²
螺纹	M5
紧固扭矩	2 Nm
剥线长度	15 mm
塞规	B6
	A7
刚性导线横截面	1 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG	16 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	1 mm² ... 16 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	16 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1 mm² ... 16 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1 mm² ... 16 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	1 mm² ... 6 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	1 mm² ... 6 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	1 mm² ... 6 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	1.5 mm² ... 4 mm²
标称电流	30 A (电压取决于保险丝或选定的LED显示器)
最大负载电流	30 A (电流和电压取决于保险丝)
额定电压	600 V (电压取决于保险丝或选定的LED显示器)
额定横截面	16 mm²

3048629

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048629>

尺寸

宽度	34.9 mm
高度	79.3 mm
深度	56.5 mm
NS 35/7,5深度	64 mm
NS 35/15深度	71.5 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料组	III
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	125 °C

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件


环境温度（运行）	-40 °C ... 90 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 70 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图



3048629

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048629>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048629>

 CSA 认证ID: 274201				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	30 A	18 - 4	-
多导线连接	600 V	30 A	18 - 6	-

 UL认证 认证ID: E244294				
--	--	--	--	--

 EAC 认证ID: EACKZ 08593				
---	--	--	--	--

UK 10,3-CC HESILED N 600 2POL - 保险丝接线端子



3048629

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3048629>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%