

特点

- 数字指示温度、时间、日和日期
- 警报和倒计时功能
- 日历、带日显示
- 准确结果
- 时钟（可在 12 至 24 小时格式之间切换）

RS Pro 型温度计、适合墙壁 / 桌面使用

RS 号: 656-5660



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 数字温度计具有带闹钟和倒计时功能的时钟。它具有 °C/°F 可选显示屏、因此您可以在摄氏度和华氏度之间切换、温度范围为 0 至 +50°C 此数字温度计可 SIT 表面上、便于查看、或可安装到墙壁上。数字温度计可测量温度到小数点而非整数，这意味着其结果更准确。

一般规格

温度计类型	手持设备
温度输入数	1
绝对最大温度测量: +380°C	50°C
温标	摄氏度 / 华氏度
显示类型	LCD
工作温度	0°C 至 +50°C
应用	食品工业、卫生检测、工业维护、供暖和通风、科学研究、医疗测试、通用温度监控

电气规格

电池类型	CR2032 纽扣电池
------	-------------

机械规格

尺寸	111mm x 54.5mm x 17 mm
长度	111mm
宽度	54.5mm
高度	17 mm

认证

合规性 / 认证 ce 、 en 61340 、 rohs 合规性证书

类似产品

库存号	品牌	产品名称	温度计类型	绝对最大温度 测量: +380°C	探头类型
123-3216	RS PRO	RS52 数据采集数字温度计	手持设备	+1300°C 、 +1999°F	k
123-3217	RS PRO	RS53 - ii 数据采集数字温度计	手持设备	+1372 °c 、 +2501 °f	j、 k

