




COMPOSITION DE 380 OUTILS EN MODULES MOUSSES

CP-380MM

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:28











DESCRIPTION

COMPOSITION DE 380 OUTILS EN MODULES MOUSSES

Composition de 380 outils en module mousse pour servante de série 41 ou autres.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	COMPOSITION DE 380 OUTILS EN MODULE MOUSSE
Référence commerciale	CP-380MM
Poids (kg)	34.54
Garantie	O | Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

Composition



x 1 — COMPOSITION SERRAGE - MODULE MOUSSE 3/3
CP-138PM

	x 1	Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex E-900J10 Ref : E-900J10
	x 1	Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx® E-910J10 Ref : E-910J10
	x 1	Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx E-920J10 Ref : E-920J10
	x 1	Poignée 3/8" coulissante J-120 Ref : J-120
	x 1	Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier J-157B Ref : J-157B
	x 2	Rallonges 3/8" droites J-2... Ref : J-208 - J-210
	x 1	Cardan 3/8" J-240 Ref : J-240
	x 17	Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm JH-... Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
	x 2	Douilles longues 3/8" 6 pans en mm JHL-... Ref : 16 - 21
	x 5	Douilles 3/8" pour empreinte Torx® JTX-... Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:28

	x 15	Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm R-...Douilles_1/4_MM Ref : 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
	x 1	Poignée 1/4" coulissante R-120 Ref : R-120
	x 1	Cliquet 1/4" chantier R-157B Ref : R-157B
	x 2	Rallonges 1/4" droites R-21... Ref : R-210 - R-211
	x 1	Rallonge 1/4" flexible R-220 Ref : R-220
	x 1	Rallonge 1/4" emmanchée R-225 Ref : R-225
	x 1	Cardan 1/4" R-240 Ref : R-240
	x 1	Douille porte-embouts 1/4" RD-1 Ref : RD-1
	x 6	Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux RS-... Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
	x 1	Jeux de 6 douilles tournevis 1/4" pour vis six pans creux sur rack de rangement RS-J6R Ref : RS-J6R
	x 1	Jeu de 8 douilles tournevis 1/4" empreinte Torx® sur rack de rangement RT-J8R Ref : RT-J8R
	x 5	Douilles 1/4" pour empreinte Torx® RTX-... Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8
	x 1	Poignée de serrage coulissante 1/2" S-120 Ref : S-120
	x 1	Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier S-157B Ref : S-157B

	x 1	Rallonges 1/2" droites S-2... Ref : S-215
	x 1	Cardan 1/2" S-240 Ref : S-240
	x 18	Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm SH-... Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
	x 5	Douilles longues 1/2" 12 pans en mm SL-...Douilles_MM Ref : 14 - 15 - 17 - 19 - 22
	x 3	Douilles 1/2" pour empreinte Torx® STX-... Ref : 18 - 20 - 24

 x 1

MODULE MOUSSE 3/3 DE 12 PINCES
CP-12MM

	x 1	Pinces universelles chromées polies avec ressort d'ouverture 204-R...G Ref : 204-R18G
	x 1	Pinces coupantes diagonales mécanicien avec ressort chromées polies 232-R...G Ref : 232-R18G
	x 1	Pinces à bec demi-rond droit chromées polies 237-...G Ref : 237-20G
	x 1	Pince à bec demi-rond coudé avec ressort chromée polie 239-R20G
	x 1	Pinces pour circlips extérieur à becs droits chromées mates 195-...A Ref : 195-17A
	x 1	Pinces pour circlips extérieur becs coudés 90° chromées mates 196-...A Ref : 196-17A
	x 1	Pinces circlips intérieur à becs droits finition brunie 190-...A Ref : 190-17A
	x 1	Pince pour circlips intérieur à becs coudés 90° chromées mates 191-...A Ref : 191-17A



x 1

Pince-étau grande capacité
212-25



x 1

Pince à sertir
241-42



x 1

Pince multiprise à branches superposées chromée polie
209-25B



x 1

Tenaille de mécanicien
229-...
Ref : 229-25



x 1

MODULE 3/3 88 TOURNEVIS ET CLES MALES
CP-88MM



x 1

Tournevis flexibles spécial colliers
23-...
Ref : 7 mm



x 1

Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique
T-PE



x 9

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique en mm
67-AR9A
Ref : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



x 9

Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx®
66-R9A
Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



x 9

Tournevis S1 Torx® lame ronde
T-...X
Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

x 2

Tournevis contrôleur
268-...
Ref : 6-24V et 100-500V

x 3

Tournevis électricien fente isolés 1000 volts
ZTC-...E
Ref : N°2 - N°3 - N°4

x 2

Tournevis Phillips isolés 1000 volts
ZTC-...P
Ref : N°1 - N°2



x 1

Tournevis S1 Fente électricien lame ronde
T-...E
Ref : 4x100 mm



x 3

Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde
T-...M
Ref : 5,5x100 - 6,5x100 - 8x150 mm



x 3

Tournevis S1 Phillips® lame ronde
T-...P
Ref : N°1 - N°2 - N°3



x 1

Tournevis S1 Phillips® tom pouce lame ronde
T-...P_Tom_pouce
Ref : N°2



x 1

Tournevis S1 Fente électricien tom pouce lame ronde
T-...E_Tom_pouce
Ref : 6,5x35 mm



x 30

Coffret d'embouts de vissage 31 pièces
E900-J30B



x 1

MODULE 3/3 24 OUTILS A FRAPPER
CP-24MM



x 1

Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatière
310-...TM
Ref : 32 mm



x 1

Massettes à embouts interchangeables
320-...D
Ref : 32 mm



x 1

Mesures courtes boîtier bi-matière
UB-...N
Ref : 2 m



x 1

Pied à coulisse au 1/20ème de mm
710-P-8



x 1

Pointe à tracer corps plastique
665-11



x 6

Chasse-goupilles courts
7-C...A
Ref : 1,9 - 2,9 - 3,9 - 4,9 - 5,9 - 7,9 mm



x 1

Couteau rétractable alliage léger
378-7



x 5

Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux
761-C-5

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:28



x 1

Limes plates à main emmanchées
LPM-...E
Ref : 250 mm



x 1

Limes rondes emmanchées
LR-...-E
Ref : 250 mm



x 1

Limes demi-rondes emmanchées
LDR-...-E
Ref : 250 mm



x 2

Burins à profil constant avec poignée confort
3-...-G
Ref : 175 - 200 mm



x 1

Pointeaux
8N-...A
Ref : 8 mm



x 1

MODULE 3/3 DE 40 CLÉS MIXTES ET POLYGONALES
CP-40MM



x 19

Clés mixtes en mm
50N-...
Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm



x 9

Jeu de 9 clés mixtes en pouce / métrique à cliquet multi-empreintes
50-HCJ9
Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



x 8

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées en mm
105-J8D

x 4

Clés polygonales Torx®
9T-...
Ref : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 mm



x 1

MODULE 3/3 78 DOUILLES TOURNEVIS ET A IMPACT
CP-78MM



x 10

Jeu de 13 douilles pour écrous arrondis et goujons
74NJ-J10
Ref : 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm



x 9

Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm
SH-...
Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm



x 5

Coffret de douilles 1/2" à chocs longues pour écrous de roues VL
19141-95
Ref : 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

	x 10	Douilles impact 1/2" longues 6 pans en mm NS-...L Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 30 - 32 mm
	x 1	Douilles à chocs 6 pans longues extra-minces 1/2" 19141-...M Ref : 36 mm
	x 7	Douilles tournevis 1/2" 6 pans SC-...1/2_6_pans Ref : H5 - H6 - H7 - H8 - H10 - H12 - H14
	x 8	Douilles tournevis 1/2" Torx® ST-...-... Ref : T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T70
	x 10	Douilles tournevis 1/2" XZN SD-...-... Ref : L55 : M6 - M8 - M10 - M12 - M14L100 : M6 - M8 - M10 - M12 - M14
	x 8	Douilles tournevis 1/2" Ribes® SR-... Ref : L100 : RB5 - RB6 - RB7 - RB8 - RB10 - RB12L200 : RB8 - RB9

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:28