

# 塑料气管 PUN-4X0, 75-SI

产品代号: 152584

FESTO

具有标准外径的气管, 用于QS快插接头, CN和CK 聚氨酯 接头  
(不可用于食品行业).



## 技术参数

特性	值
外径	4 mm
与流量相关的弯曲半径	17 mm
内径	2.6 mm
最小弯曲半径	8 mm
气管特性	适合于能源链, 针对高频应用
气管测试条件	适合于能源链: > 500万次循环, 符合 FN 942021
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
材料的防火测试	UL94 HB
环境温度	-35 ... 60 ° C
授权	TÜV
产品质量视长度而定	0.0089 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母 用于倒钩式接头, 内径 3mm
颜色	银
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 气管	TPE-U (PU)