




Pushing Performance
Since 1945

DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 67 000 8178
规格	DSUB LOOSE PART CRIMP CONTACT
浩亭电子目录	https://harting.com/09670008178

标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	标准
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	冲压针

技术参数

导体截面积	0.25 ... 0.52 mm ²
导体截面积	AWG 24 ... AWG 20
线芯外径	≤1.52 mm
接触电阻	≤10 mΩ
剥线长度	2.5 ... 3 mm
性能等级	2 符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数	≥250

材料特性

材料 (插针)	铜合金
RoHS	符合



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍

商业数据

包装尺寸	500
净重	0.1 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140087095
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触