



Strapabíró, megbízható címkenyomtatók,
amelyek bírják a külső munkahelyek
viszontagságait

M210 címkenyomtató/M211 címkenyomtató

A világ legmegbízhatóbb címkézője, most mobilra optimalizálva.

Egyedülálló alkalmazások



Vezeték és kábel

Hőzsugorcsövek, önlamináló, vezetékelölők, zászló címkék, kábeljelölők



Adatkommunikáció

Önlamináló, zászló címkék, kapcsolótáblák, előlapi címkézés



Elektromos

Hőzsugorcsövek, önlamináló, vezetékelölők, kábeljelölők, zászló és kezelőpanel



Lean/5S

Keret, műszer, alkatrésztároló címkézése



Általános azonosítás

Irányjelölés, berendezések címkézése

Egyedi funkciók

- Címkék nyomtatása az Express Labels mobilalkalmazással iOS és Android rendszeren
- Kibírja az 1,8 méterről való leejtést, ellenáll a 115 kg-os összezúzásnak, és ellenáll a MIL-STD-810G Method 5.16.6 SA4.6.5 katonai specifikációknak megfelelő ütéseknek és rezgésnek
- Fejlett akkumulátortechnológia az egész napos használatra; 300 címkét nyomtat egy teljes feltöltéssel
- 11 címketervezési útmutató, 22 vonalkódszimbólum, 85 betűtípus, 31 nyelv és több mint 1400 szimbólum
- Adatok importálása táblázatokból, lehetővé teszi a címkementést és a címkemegosztást
- 90+ festékkazetta 12 egyedi anyagból, folyamatos és előre méretezett 6,4 mm és 19,1 mm közötti címkeszélességgel

Címkekimenet

Sebesség: Akár 100 címke nyomtatása naponta 15,2 mm/másodperc sebességgel

Minőség: 203 dpi nyomtatási felbontás

Optionális tartozékok

- Felhelyezhető mágnes a kézben fogás nélküli címkékészítéshez
- Övcsipesz a kézben fogás nélküli szállításhoz
- Kemény és puha hordtokok a címkenyomtató védelméhez és a tartozékok rendszerezett tárolásához
- Akkucsomag a címkenyomtató, telefon vagy táblagép töltéséhez

Elérhető készletek

Nyomtató tartozékkészlettel

A népszerű önlamináló vinil, hőzsugorcsövek, vezetékelölők, BradyGrip nyomtatható tépőzáras anyag és beltéri/kültéri vinil is elérhető előre méretezett címkéként és folytonos szalagként előre zárt kazettákban



Övcsipesz a kézben fogás nélküli szállításhoz

Strapabíró ipari címkéző, amely minden munkaterületen túlél és boldogul



300 címkenyomattig egyetlen akkumulátortöltéssel működik egész nap

Gyors és megbízható Bluetooth-kapcsolat

► Címkekészítés egy koppintásra.

Váltson mobil használatra, és érjen el több beállítást az Express Labels alkalmazással.

www.bradyeu/software/express-labels-mobile



A strapabíró intelligens címkéző, amely bármilyen munkahelyen szükség lehet

Egyedülálló alkalmazások



Vezeték és kábel

Hőzsugorcsövek, önlamináló, vezetékelölők, zászló címkék, kábeljelölők




Adatkommunikáció

Önlamináló, zászló címkék, kapcsolótáblák, előlapi címkézés



Elektromos

Hőzsugorcsövek, önlamináló, vezetékelölők, kábeljelölők, zászló és kezelőpanel



Lean/5S

Keret, műszer, alkatrész tároló címkézése



Általános azonosítás

Irányjelölés, berendezések címkézése

Egyedi funkciók:

- Címkék automatikus formázása 11 előre betöltött alkalmazástervezési útmutatóval a gyors és pontos címkékészítéshez
- A MIL-STD-810G Method 5.16.6 SA4.6.5 szerinti katonai szintű ütés- és rezgésállóság – leeresztve tesztelve, hogy helytálljon a legdurvább munkahelyeken is
- Könnyen hozzáférhető gyorsbillentyű és menük a gyors címkékészítéshez, beépített szimbólumokhoz és 12 címkeféjl tárolásához akár 2 MB-ig
- UPC, DataMatrix és QR-kódok létrehozásának képessége
- Beépített címkeanyagmérő, amely nyomon követi a festékkazetában maradt anyag mennyiségét
- 90+ kompatibilis, könnyen behelyezhető festékkazetta, folyamatos és előre méretezett címkékkel, és 6,4 mm és 19,1 mm közötti címkeszélességgel

Címkekimenet

Sebesség: Akár 100 címkét nyomtat naponta 10,2 mm/másodperc sebességgel

Minőség: 203 dpi nyomtatási felbontás

Opcionális tartozékok

- Többfunkciós eszköz, amely nagy teherbírású mágnes, összezárható állványt és zseblámpát tartalmaz
- Felhelyezhető mágnes a kézben fogás nélküli címkékészítéshez
- Lítiumion-akkumulátor
- Kemény és puha hordtokok a címkenyomtató védelméhez és a tartozékok rendszerezett tárolásához

Elérhető készletek

Nyomtató tartozékkészlettel

Egyszerű és gyors kommunikáció a kazetta és a nyomtató között

Könnyen betölthető folytonos és előre méretezett címkekazettákkal működik 12 anyagban

Háttérvilágítással rendelkező LCD-kijelzőt biztosít

Vágás után megtartja a címkét

Címkék automatikus formázása általános alkalmazásokhoz

100+ szimbólum és betűtípus akár 40 pont méretig



Ergonomikus, közepesen kiegyensúlyozott kialakítású

Megfelel a katonai szabványú ütési- és rezgésteszteknek



Hogyan változtatják meg az előre méretezett címkék a játékot?

- Nyomtatás a teljes címkére, minimális elpazarolt címketerület
- A folyamatos vágáshoz képest lekerekített sarkok
- Konzisztens méretezés címkéről címkére



	Huzal és kábel	Elektromos és adatkommunikáció	Laboratórium	Általános azonosítás	Előre méretezett címkék kaphatók
B-342 A PermaSleeve® hőszugorcsövek olyan vezetékjelölő megoldást kínálnak, amely egyesíti a sebességet, a könnyű használatot és az állandóságot, így biztosítva tartós, kiváló minőségű azonosítást.	★	★			
B-403 A vízben oldódó papírcímke öntapadó, és nagyon egyszerűen felhelyezhető. A címke meleg vízzel érintkezve 30 másodpercen belül, a felület károsítása és maradékok nélkül teljesen feloldódik. Ezáltal egyszerűbbé válik a címkék eltávolítása, csökken a szűrők és lefolyók karbantartási igénye, és az újr felhasználható elemek számos iparágban egyszerűen újra azonosíthatók.			★	★	
B-414 Fejlessze a vezeték- és kábelazonosítást – a Brady és a VELCRO® Brand együttműködése elhozta Önnek a BradyGrip™ nyomtatható tépőzáras anyagot, ezt a könnyen felhelyezhető, áthelyezhető vagy eltávolítható exkluzív címkét.		★		★	
B-423 Fehér fényes poliészter tartós ragasztóval. Használható alkatrészazonosításra, vonalkódok címkézésére, adattáblák és napelemek azonosítására.		★		★	✓
B-427 A Brady ön lamináló címke nyomtatható zónából és a kábel köré tektet átlátszó, öntapadó laminálásból áll.	★	★	★		✓
B-430 Átlátszó fényes poliészter tartós ragasztóval. Használható adat- és sorozatszám táblákhoz adattábla minőséget igénylő alfanumerikus karakterekkel, vonalkódokkal, grafikus szimbólumokkal és logókkal.		★	★	★	
B-461 Nyomtatható, nagy teljesítményű laboratóriumi ön lamináló poliészter. Az ultravékony konstrukció megakadályozza az állványokban és centrifugákban való elakadást. Folyékony nitrogén alkalmazásokhoz csak akkor javasolt, ha az anyag önmagára van rátekerve.			★	★	
B-488 Oldószer ellenálló, fehér matt poliészter tartós ragasztóval.		★	★	★	
B-499 Folytonos, keskeny nejlonszövetcsíkok sorkapcsok jelöléséhez. A nyomtató sorkapocs üzemmódja lehetővé teszi a felhasználó által megadott térköz beállítását.	★	★	★	★	✓
B-581 Az áthelyezhető vinil (B-581) tartós, rugalmas, magassfényű anyag, amely ideális a gyakori áthelyezést igénylő beltéri/kültéri jelöléshez.				★	
B-595 A B-595 vinil jól tapad a kihívást jelentő, alacsony felületi energiájú elemekhez, beleértve a következőket: PVC-csövek, fröccsöntött berendezések tokjai, ABS-műanyagok, porszórt felületek és újrahasznosított műanyagból készült berendezések. A B-595 anyag kiválóan tapad a magasan texturált felületekhez is, mint például a festett salaktömbök, csiszolt egyenetlen felfelületek, műanyag szövetek, durva felületű csövek és papírbefonatos csövek.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polipropilén – gazdaságos fehér anyag kémiai és magas hőmérsékletekkel szembeni ellenállással.			★	★	


Hang- és adatkommunikációs azonosítás



Zászló címkék kábelekhez



Punch block és
kapcsolótáblák címkéi



Önlamináló kábeljelölők



Folytonos vinilanyag




PermaSleeve
vezetékjelölő hüvelyek



BradyGrip nyomtatható
tépőzáras anyag

Villamosipari azonosítás



Kapocslécjelölők



Kezelőpultok és villamos panelek címkéi

Biztonsági és létesítményazonosítás



Beltéri/kültéri létesítmény-
és biztonsági címkék



Raktári azonosítás




Általános ipari címkék



Önlamináló vinil vezeték- és kábelcímkék (B-427)

A címkék átlátszó, nem nyomtatható területet tartalmaznak, amely a szöveg védelme érdekében körbetekerhető a nyomtatási területen. A vinil anyag kiváló ellenállást biztosít az oldószerekkel, olajjal, zsírral, szennyeződéssel és vízzel szemben.



Hőm. tartomány: -40°C – 70°C. UL-elismerés.

Diagram	Rendelési kód	Szín	A címkeszélesség (mm)	B címké hossz (m)	B címké magasság (mm)	Nyomtatható terület szélessége, PW (mm)	Nyomtatható terület magassága, PH (mm)	Címke tekercsenként	Legnagyobb vezetékátmérő (mm)
B-427: Önlamináló vinil									
	M21-11-427	Fekete-fehér	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
	M21-18-427	Fekete-fehér	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
	M21-750-427	Fekete-fehér, átlátszó	19,05	4,30	–	9,53	–	1	3,00
	M21-1000-427	Fekete-fehér, átlátszó	25,40	4,30	–	9,53	–	1	5,10
	M21-1250-427	Fekete-fehér, átlátszó	31,75	4,30	–	12,70	–	1	5,70
	M21-1500-427	Fekete-fehér, átlátszó	38,10	4,30	–	12,70	–	1	8,10



Nejlonszövet vezeték- és kábelcímkék (B-499)

A címkék a vezetékek köré tekerhetők, és nagyon hajlékonyak, szorosan ívelt felületet eredményeznek. Vezetékjelölő módban a szöveg automatikusan ismétlődik a címkén. A címkék a zászló móddal zászlós jelölésre is használhatók. Az előre méretezett címkék lehetővé teszik a címkéről címkére való állandó méretezést.




Diagram	Rendelési kód	Szín	A címkeszélesség (mm)	B címké hossz (m)	B címké magasság (mm)	Címke tekercsenként
B-499: Nejlonszövet						
	M21-375-499	Fekete-fehér	9,53	4,88	–	1
	M21-500-499	Fekete-fehér	12,70	4,88	–	1
	M21-750-499	Fekete-fehér	19,05	4,88	–	1
	M21-11-499	Fekete-fehér	19,05	–	12,70	140
	M21-131-499	Fekete-fehér	25,40	–	12,70	121
	M21-18-499	Fekete-fehér	25,40	–	19,05	121
	M21-136-499	Fekete-fehér	38,10	–	19,05	91
	M21-137-499	Fekete-fehér	50,80	–	19,05	73



BradyGrip nyomtatható tépőzáras anyag (B-414)

A BradyGrip nyomtatható tépőzáras anyag egyedülálló megoldás, amellyel az azonosítási információ könnyen kinyomtatható és elhelyezhető a kötegeken. A tépőzáras hátoldallal könnyű az áthelyezés és az eltávolítás, nincs szükség költséges újranyomtatásra. Csak nyomtassa ki és helyezze fel – ennyire egyszerű.




Diagram	Rendelési kód	Szín	A címkeszélesség (mm)	B címké hossz (m)	Javasolt Velcro® One-Wrap® mérettartomány a BradyGrip™ termékkel való használatra (mm)	Címke tekercsenként
B-414: Poliészter						
	M21-250-414	Fekete-fehér	6,35	3,048 m	10–13	1
	M21-500-414	Fekete-fehér	12,70	3,048 m	13–16	1
	M21-750-414	Fekete-fehér	19,05	3,048 m	20–50	1

PermaSleeve PS vezetékjelölő hőzsugorcsövek (B-342)

A katonai/ipari minőségű zsugorcsövek a legkiemelkedőbb tartósságot, állandóságot és esztétikai megjelenést kínálják. A 3:1 mértékben hőre zsugorodó jelölők szorosan illeszkednek a vezetékek köré, halványulásállók és égésgátlók. Hőm. tartomány: -55 °C - 135 °C. RoHS-kompatibilis és UL-elismert.

Megfelel a következő specifikációknak:

SSAE-AS-23053/5

SAE-AS-81531

Tesztelve:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202





Diagram	Rendelési kód	Szín	A címke magasság (mm)	B címke hossz (m)	Címke tekercsenként	Legkisebb vezetékátmérő (mm)	Legnagyobb vezetékátmérő (mm)
B-342: Hőre zsugorodó poliolefin							
	M21-125-C-342	Fekete-fehér	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342	Fekete-fehér	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342	Fekete-fehér	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342	Fekete-fehér	16,38	2,13	1	3,18	8,13
	M21-125-C-342-YL	Fekete/sárga	5,97	2,13	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342-YL	Fekete/sárga	8,51	2,13	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342-YL	Fekete/sárga	11,15	2,13	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342-YL	Fekete/sárga	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Kapcsolótábla tapadócsíkok (B-499 és B-595)

Folytonos anyag portazonosító funkciókhoz, a felhasználó által megadott térköz beállításával a kapcsolótábla mód használatukra.

- B-499 állandó nejlonszövet – tartós, ipari szilárdságú anyag, amelyet ívelt vagy sík felületekhez való alkalmazkodásra terveztek.
- B-595 állandó vinil – nagyon hajlékony, megfelelő a durva felületekhez és kültéri használatra. Kiválóan ellenállnak az olajoknak, mosószereknek, szennyeződéseknek, lerakódásoknak és sok oldószernek.




Diagram	Rendelési kód	Szín	A címkészélesség (mm)	B címke hossz (m)	Címke tekercsenként
B-499: Nejlonszövet					
	M21-375-499	Fekete-fehér	9,53	4,88	1
	M21-500-499	Fekete-fehér	12,70	4,88	1
B-595: Vinil					
	M21-375-595-WT	Fekete-fehér	9,53	6,40	1
	M21-500-595-WT	Fekete-fehér	12,70	6,40	1

Sorkapocstömb tapadócsíkok (B-499)

Folytonos, keskeny nejlonszövetcsíkok sorkapcsok jelöléséhez. A nyomtató sorkapocs üzemmódja lehetővé teszi a felhasználó által megadott térköz beállítását.





Diagram	Rendelési kód	Szín	A címkészélesség (mm)	B címke hossz (m)	Címke tekercsenként
B-499: Nejlonszövet					
	M21-375-499-TB	Fekete-fehér	9,53	4,88	1
	M21-500-499-TB	Fekete-fehér	12,70	4,88	1



Poliészter címkék a panelen belüli jelzésekhez és általános azonosításokhoz (B-423, B-430 és B-488)

- B-423: fehér fényes poliészter tartós ragasztóval.
- B-430: átlátszó fényes poliészter tartós ragasztóval.
- B-488: oldószerálló, fehér matt poliészter tartós ragasztóval.




Diagram	Rendelési kód	Szín	A címkeszélesség (mm)	B címke hossz (m)	B címkemagasság (mm)	Címke tekercsenként
B-423: Poliészter						
	M21-250-423	Fekete-fehér	6,35	6,40	–	1
	M21-375-423	Fekete-fehér	9,53	6,40	–	1
	M21-500-423	Fekete-fehér	12,70	6,40	–	1
	M21-750-423	Fekete-fehér	19,05	6,40	–	1
	M21-7-423	Fekete-fehér	19,05	-	12,70	140
	M21-17-423	Fekete-fehér	25,40	-	12,70	121
	M21-18-423	Fekete-fehér	25,40	-	19,05	121
	M21-30-423	Fekete-fehér	38,10	-	19,05	91
	M21-137-423	Fekete-fehér	50,80	-	19,05	73
B-430: Poliészter						
	M21-250-430	Fekete/átlátszó	6,35	6,40	–	1
	M21-375-430	Fekete/átlátszó	9,53	6,40	–	1
	M21-500-430	Fekete/átlátszó	12,70	6,40	–	1
	M21-750-430	Fekete/átlátszó	19,05	6,40	–	1
	M21-250-430-WT-CL	Fehér/átlátszón	6,35	6,40	–	1
	M21-375-430-WT-CL	Fehér/átlátszón	9,53	6,40	–	1
	M21-500-430-WT-CL	Fehér/átlátszón	12,70	6,40	–	1
	M21-750-430-WT-CL	Fehér/átlátszón	19,05	6,40	–	1
B-488: Poliészter						
	M21-375-488	Fekete-fehér	9,53	6,40	–	1
	M21-500-488	Fekete-fehér	12,70	6,40	–	1
	M21-750-488	Fekete-fehér	19,05	6,40	–	1



Áthelyezhető vinil (B-581)

A legjobb választás a beltéri jelöléshez, ahol gyakori áthelyezésre van szükség, például polcokra. A speciális ragasztó lehetővé teszi a címke könnyű eltávolítását újbóli visszarakását.




Diagram	Rendelési kód	Szín	A címkeszélesség (mm)	Tekercs hossza (m)	Címke tekercsenként
B-581: Vinil					
	M21-500-581-WT	Fekete-fehér	12,70	6,40	1
	M21-750-581-WT	Fekete-fehér	19,05	6,40	1

Beltéri és kültéri vinilcímék a biztonsági, a létesítményi és lean célból / 5S (B-595)

A folyamatos vinilanyag ideális lean/5S címkékhez, csőjelzőkhöz, berendezésekhez és gyártási terület azonosításához. Ezek a címkék kiválóan ellenállnak az olajoknak, mosószereknek, szennyeződéseknek, lerakódásoknak és számos oldószernek. Tartós ragasztó, nagyon hajlékony, megfelelő a durva felületekhez és kültéri használatra.

- 8–10 éves átlagos kültéri élettartam*
- Hőm. tartomány: –40 °C – 82 °C.




Diagram	Rendelési kód	Szín	A címkeszélesség (mm)	B címkehossz (m)	Címke tekercsenként
B-595: Vinil					
	M21-375-595-GY	Fekete/szürke	9,53	6,40	1
	M21-500-595-GY	Fekete/szürke	12,70	6,40	1
	M21-750-595-GY	Fekete/szürke	19,05	6,40	1
	M21-375-595-OR	Fekete/narancssárga	9,53	6,40	1
	M21-500-595-OR	Fekete/narancssárga	12,70	6,40	1
	M21-750-595-OR	Fekete/narancssárga	19,05	6,40	1
	M21-250-595-WT	Fekete-fehér	6,35	6,40	1
	M21-375-595-WT	Fekete-fehér	9,53	6,40	1
	M21-500-595-WT	Fekete-fehér	12,70	6,40	1
	M21-750-595-WT	Fekete-fehér	19,05	6,40	1
	M21-250-595-YL	Fekete/sárga	6,35	6,40	1
	M21-375-595-YL	Fekete/sárga	9,53	6,40	1
	M21-500-595-YL	Fekete/sárga	12,70	6,40	1
	M21-750-595-YL	Fekete/sárga	19,05	6,40	1
	M21-375-595-BK	Fehér/fekete	9,53	6,40	1
	M21-500-595-BK	Fehér/fekete	12,70	6,40	1
	M21-750-595-BK	Fehér/fekete	19,05	6,40	1
	M21-375-595-BL	Fehér/kék	9,53	6,40	1
	M21-500-595-BL	Fehér/kék	12,70	6,40	1
	M21-750-595-BL	Fehér/kék	19,05	6,40	1
	M21-375-595-BR	Fehér/barna	9,53	6,40	1
	M21-500-595-BR	Fehér/barna	12,70	6,40	1
	M21-750-595-BR	Fehér/barna	19,05	6,40	1
	M21-375-595-GN	Fehér/zöld	9,53	6,40	1
	M21-500-595-GN	Fehér/zöld	12,70	6,40	1
	M21-750-595-GN	Fehér/zöld	19,05	6,40	1
	M21-375-595-PL	Fehér/lila	9,53	6,40	1
	M21-500-595-PL	Fehér/lila	12,70	6,40	1
	M21-750-595-PL	Fehér/lila	19,05	6,40	1
	M21-375-595-RD	Fehér/piros	9,53	6,40	1
	M21-500-595-RD	Fehér/piros	12,70	6,40	1
	M21-750-595-RD	Fehér/piros	19,05	6,40	1

* A termék várható átlagos kültéri élettartama függ a környezeti hatásoktól, a felhelyezés módjától, az anyag színétől, valamint attól, mit tekint hibának a felhasználó. Az elérhető 8–10 éves kültéri élettartam csak a vinilcímékre vonatkozik; a szalag tartóssága ettől eltérő lehet.

M211 címkenyomtató

Cikkszám	Leírás
170381	M211 nyomtató – EMEA

Ez a nyomtató kartondobozban kapható, amiben M21-750-499 címkekazetta, EU, UK és US dugvillákkal ellátott váltakozó áramú tápkábel, és Gyors kezelői útmutató található.

M211 címkenyomtató készletek

Cikkszám	Leírás
170390	M211 EMEA készlet

Ez a készlet keményfalú táskában kapható, amiben M211 nyomtató, M21-750-499 címkekazetta, Gyors kezelői útmutató, EU, UK és US dugvillákkal ellátott váltakozó áramú tápkábel, övcsipesz és akkucsomag található.



M211 tartozékok

Cikkszám	Leírás
170385	M211 övcsipesz
170386	M211 keményfalú táska
170387	M211 akkucsomag
170388	M211 váltakozó áramú adapter, EMEA
170425	M211 mágneses rögzítő kiegészítő



Nyomtató műszaki adatok

Specifikációk	
Nyomtatási technológia	Hőnyomtatás
Nyomtatási felbontás (dpi)	203
Nyomtatási sebesség (mm/mp)	15,24
Színnyomtatási képesség	Egyszínű
Folytonos, illetve méretre vágott címkék	Összefüggő és méretre vágott
Max. címkeszélesség (mm)	19,05
Legnagyobb nyomtatási hosszúság (mm)	914,40
Javasolt napi címkemennyiség	100
Önálló nyomtatás (számítógépről leválasztva)	Perifériás
Csatlakozási lehetőségek	Bluetooth® 5 Low Energy (class II)
Szoftverkompatibilitás	Express Labels mobilalkalmazás*
Telefonok és táblagépek támogatása	Android-eszközök Android OS 5+ rendszerrel iPhone 5S vagy újabb iOS 10+ rendszerrel
Vonalkód típusa	Több mint 20 vonalkódtípus – köztük QR és Datamatrix – érhető el az Express Labels alkalmazásban.
Beépített szimbólumok	18 kategóriában több mint 1400 szimbólum érhető el az Express Labels alkalmazásban.
Fizikai jellemzők	
Szélesség x Magasság x Mélység (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Tömeg (kg)	0,54
Képernyőn megjelenő jelzések	LED-fény szimbólumok jelzik a kapcsolat állapotát, az akkumulátor töltöttségét és a hibaüzeneteket.
Vágó	Automata vágó Címkemegtartóval
Jótállás	2 év
Ejtéstereszt	Kibírja az 1,8 méterről való leejtést Kibírja a 115 kg-os összeűzést Kibírja a katonai specifikációknak megfelelő ütéseket (MIL-STD-810G)



* Töltse le az Express Labels mobilalkalmazást:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

M210 címkenyomtató

Cikkszám	Leírás
152260	M210 címkenyomtató – kartondoboz
152262	M210 címkenyomtató – kartondoboz – Oroszország

Ez a nyomtató kartondobozban kapható, amiben a Gyors kezelői útmutató mellett egy M21-750-499 címkeazet is megtalálható.

M210 kezdőcsomagok

Cikkszám	Leírás
311307	M210 nyomtatókészlet – Európai Unió
311310	M210 nyomtatókészlet – Oroszország
311308	M210 nyomtatókészlet – Egyesült Királyság
311309	M210 nyomtatókészlet – Egyesült Államok

Ez a készlet kemény tokban kapható, amely M210 nyomtatót, lítiumion-akkumulátort, tápkábelt, valamint M21-750-499 címkeazeteket tartalmaz.

M210 alkalmazáskészletek

Cikkszám	Leírás
311311	M210 elektromos készlet – Európai Unió
311317	M210 elektromos készlet – Oroszország
311312	M210 elektromos készlet – Egyesült Királyság
311313	M210 elektromos készlet – Egyesült Államok
311314	M210 telekommunikációs készlet – Európai Unió
311318	M210 telekommunikációs készlet – Oroszország
311315	M210 telekommunikációs készlet – Egyesült Királyság
311316	M210 telekommunikációs készlet – Egyesült Államok

Elektromos készlet: Ez a készlet kemény tokban kapható, amely az M210 nyomtatót, lítiumion-akkumulátort, tápkábelt, valamint M21-1000-427, M21-750-595-YL és M21-750-499 címkeazeteket tartalmaz.

Adatkommunikációs készlet: Ez a készlet kemény tokban kapható, amely az M210 nyomtatót, lítiumion-akkumulátort, tápkábelt, valamint M21-1250-427, M21-250-423 és M21-750-499 címkeazeteket tartalmaz.



Tartozékok

Cikkszám	Leírás
110416	Váltakozó áramú adapter, Európa, 220 V – M210
110417	Váltakozó áramú adapter, Egyesült Királyság, 240 V – M210
110937	Váltakozó áramú adapter, Egyesült Államok, 110 V – M210
150617	Védőtok hordozható nyomtatókhoz – M210
170385	Övcsipesz – M210
170420	Lítiumion-akkumulátor – M210
170421	Kemény tok – M210
170424	Többfunkciós kiegészítő – M210*
170425	Mágneses rögzítő kiegészítő – M210

* A többfunkciós kiegészítőben mágnes, zseblámpa, állvány, övreakasztó hurok és asztali támasz található. 2 AAA elem szükséges (nincsenek mellékelve).



Nyomtató műszaki adatok

Specifikációk	
Nyomatási technológia	Hőnyomtatás
Nyomatási felbontás (dpi)	203
Nyomatási sebesség (mm/mp)	10,00
Színnyomtatási képesség	Egyszínű
Folytonos, illetve méretre vágott címkék	Összefüggő és méretre vágott
Max. címkeszélesség (mm)	19,05
Legnagyobb nyomtatási hosszúság (mm)	914,40
Javasolt napi címkemennyiség	100
Önálló nyomtatás	Önálló felhasználás
(számítógépről leválasztva)	
Csatlakozási lehetőségek	Nincs
Számítógép-csatlakozás	Nem
Vonalkód típusa	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR-kód
Szimbólumkategóriák	Nyílak, telekommunikáció, elektromos, görög, otthoni elektromos, nemzetközi, egyéb, figyelmeztetés
Fizikai jellemzők	
Szélesség x Magasság x Mélység (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Tömeg (kg)	0,75
Billentyűzet típusa	ABC, Cirill
Kijelző	Egyszínű LCD-képernyő
Vágó	Egykezes, kézi aktiválás Egyenes vágás Címkemegtartóval
Jótállás	2 év



**Afrika**

Randburg, Dél-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

Benelux államok

Zelee, Belgium
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

Dánia

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

Egyesült Királyság és Írország

Banbury, Egyesült Királyság
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

Franciaország

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

Közel-keleti Szabad Zóna Testület

Dubaj, UAE
Tel.: +971 4881 2524
E-mail: me@bradycorp.com

Közép- és Kelet-Európa

Pozsony, Szlovákia
Tel.: +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Magyarország

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Németország, Ausztria és Svájc

Egelsbach, Németország
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

Norvégia

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

Olaszország

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

Spanyolország és Portugália

Madrid, Spanyolország
Tel.: +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

**Svédország, Finnország,
Balti országok**

Kista, Svédország
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

Törökország

Isztambul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

Küldetésünk a személyek, termékek és helyek azonosítása és megvédése



A környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében a Brady korlátozza az újranyomtatások számát.

A frissített verziók mindig letölthetők a www.bradyeurope.com webhelyről.



Keresés: EUR-M-244-HU

Az Ön Brady forgalmazója: