



# 摆动驱动器 DRV5-25-90-P

产品代号: 1845716  
★ 核心产品范围

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	25
缓冲角度	0.5 deg
摆动角度	0 ... 90 deg
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	双作用
设计结构	旋转叶片
位置检测	用于接近式传感器
派生型	中心轴
工作压力	2 ... 8 bar
6 bar时的最大摆动频率	3 Hz
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	0 ... 60 °C
最大轴向力	40 N
最大径向力	60 N
6 bar时的理论扭矩	5 Nm
允许的质量惯性矩	0.012 kgm <sup>2</sup>
产品重量	502 g
安装类型	具有内(阴)螺纹
气动连接	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 驱动轴	钢, 镀镍
材料信息, 密封	TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	压铸铝 经过喷涂