

AKBU 35 PMQW Select

Unité de perçage magnétique Universal sans fil
jusqu'à 35 mm

Référence: 7 170 02 62 00 0

FEIN SELECT⁺



Petite unité de perçage magnétique universelle sans fil 1 vitesse, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM2, aimant permanent et une fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur chantier.

- Conception extrêmement résistante à l'usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l'industrie et l'artisanat.
- Machine compacte et légère pour une vitesse de travail élevée sur la durée grâce à un moteur FEIN PowerDrive sans balais avec régulation tachymétrique et une batterie FEIN HighPower munie de cellules puissantes.
- Flexibilité pour tous les travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage.
- Batterie lithium-ion FEIN HighPower. Courant de sortie élevé sur la durée, avec une intensité 75 % plus élevée que les batteries lithium-ion pour une vitesse de travail élevée.
- Concept d'utilisation simple et ne prêtant pas à confusion, bien visible par l'utilisateur.
- Affichage pratique de la force magnétique.
- Capteur de basculement.
- Rotation droite/gauche.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation.
- Très grande course de levage.
- Porte-outil CM2.
- Aimant permanent extrêmement mince à polarisation magnétique.
- Memory Function pour la mémorisation de la vitesse de rotation.
- L'état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
- FEIN SafetyCell Technology. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- 3 ans de garantie FEIN PLUS incluant la batterie et le chargeur.
- * en option avec accessoires.
- ** Puissance maximale avec la batterie lithium-ion FEIN HighPower



AKBU 35 PMQW Select

Unité de perçage magnétique Universal sans fil jusqu'à 35 mm

Référence: 7 170 02 62 00 0

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Moteur	sans balai
Vitesse en charge	130 - 520 trs/min
Porte-outil	MK 2
Foret hélicoïdal Ø max.	18 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50(75)* mm
Taraudage	M 14
Ø max. pour le chanfreinage	31 mm
Ø max. d'alésage	18 mm
Ø max. de la fraise carbure	35 mm
Ø max. de la fraise HSS	35 mm
Emmanchement	3/4 in Weldon
Changement de fraise	sans outil
Course	135 mm
Course de levage totale	260 mm
Effort magnétique	9 000 N
Dimensions du pied magnétique	195 x 70 mm
Poids sans batterie	12,10 kg
Sans fil	X

Compris dans le prix:

1 pompe de refroidissement
1 sangle de sécurité
1 crochet à copeaux
1 éjecteur
1 grille de protection contre les copeaux
1 chasse-cône
1 coffret