

## H2,5/14T GR BD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- 成条包装管状端头 (50个)
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

## 订货数据

类型	H2,5/14T GR BD
订货号	<a href="#">9004370000</a>
版本	管状端头, 2.5 mm <sup>2</sup> , 8 mm, 颜色编码: 其他, 灰色 (RAL 7035)
GTIN (EAN)	4008190052508
最小包装数	500 个

## H2,5/14T GR BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸及重量

长度	14 mm	净重	0.146 g
----	-------	----	---------

## 产品数据

导线压接面积	2.5 mm <sup>2</sup>	导线最大压接面积 AWG	AWG 14
插针镀层长度 (L2)	8 mm	插针镀层直径 (D1)	2.2 mm
环直径(D2)	4 mm	金属管厚度(S1)	0.15 mm
塑料套厚度 (S2)	0.25 mm		

## 分类

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01		

## 认证

认证



ROHS

一致