

## EPK85-60KC

### Outil de coupe à batterie 60 kN avec tête en ciseaux, capacité 85 mm

Coupe de type ciseaux offrant un accès facile.  
Poignée ergonomique et gâchettes pour permettre sa maniabilité avec des gants.  
Outil parfaitement équilibré pour assurer un confort maximum.



<b>F</b> kN	<b>Ø</b> mm	<b>mm</b>	<b>kg</b>
60	85	520 x 435 x 83	6.5

### Caractéristiques:

- **Conception ergonomique** : optimisation de la position du centre de gravité.
- **Capacité de coupe** : Cu, Al jusqu'à un diamètre 85mm
- **Rotation de la tête** : 350°.
- **Affichage des données**:
  - o Technologie OLED
  - o Cycles de travail cumulés
  - o Notification de maintenance de l'état de la batterie
  - o Codes défauts
- **Mécanisme** : système hydraulique à deux étages avec avance rapide et contrôle de puissance.
- **Assistance** : LED pour éclairer la zone coupée.
- **Maintenance** : merci de contacter votre Centre de Service Groupe Sicame le plus proche.
  - o Remplacement des lames de coupe
  - o Entretien périodique : 20 000 cycles.
- **Contenu du kit** :
  - o Outil fonctionnant sur batterie
  - o 2 batteries 18 V, 5,0 Ah
  - o 1 chargeur rapide
  - o Mallette de transport en thermoplastique (dimensions: 585 x 498 x 135 mm)
  - o Poids total du kit : 12,5 kg



EPK85-60KC



BL1850B



CLM1890HC