

Information produit

90 22 01 SB

KNIPEX TwistCut®

Coupe-tubes pour gaines électriques



- Pour la coupe sûre et rapide de nombreux gaines électriques en matière plastique avec une plage de découpe universelle allant de Ø 13 - 32 mm
- Pour les gaines électriques avec des largeurs de profil ondulé jusqu'à 2,7 mm
- Aucun dommage sur le câble ou le tuyau à l'intérieur
- Coupez des gaines électriques en matière plastique (souple et flexible) : appliquez simplement une faible pression sur le TwistCut® lors de la coupe afin de ne pas déformer les gaines électriques
- Insertion facile, section sûre et simple sans lacérer les câbles intérieurs
- Coupe précise sans dommages grâce à une disposition des lames unique avec guidage latéral
- Bonne accessibilité grâce à sa forme étroite
- En plastique multimatière renforcé de fibres de verre avec zone de préhension souple

MM



Informations générales

Réf.	90 22 01 SB
EAN	4003773082286
Poids	47 g
Dimensions	100 x 86 x 38 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe (diamètre)	Ø 13 – 32 mm
-------------------------------	--------------

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Manipulation confortable grâce à la fermeture avec cran d'arrêt et l'ouverture via un ressort interne



Également pour les gaines de protection des tubes PER et Multicouches jusqu'à Ø 32 mm pour le secteur sanitaire / chauffage



Arête de coupe propre et aucun dommage sur le câble à l'intérieur car la coupe s'effectue toujours sur la tranche du haut



!Einfache Handhabung: KNIPEX TwistCut® zusammendrücken, mit leichtem Druck drehen, fertig!



