


AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

Sistema bus AS-Interface



1: pins di contatto



Caratteristiche del prodotto

Base di montaggio cavo piatto

Montaggio su guida DIN e su parete

Tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i

Interfaccia AS-i per il modulo

Dati elettrici

Modello elettrico modulo FC d'accoppiamento

Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 67; IP 20 / IP 65 / IP 67 in funzione del modulo superiore utilizzato

Dati meccanici

Materiali PBT (Pocan)

Peso [kg] 0,059

Collegamento elettrico

Collegamento attraverso contatto pin nell'unità

Carico del contatto < 2 A

Osservazioni

Quantità [pezzo] 1