

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色

优势

- 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上

商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 3032583          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BE2Z2X           |
| 产品关键代码     | BE2Z2X           |
| 目录页面       | 页码403 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4046356551496    |
| 单件重量（含包装）  | 7.88 g           |
| 单件重量（不含包装） | 7.854 g          |
| 原产地        | DE               |

技术数据

产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 插拔式桥接件 |
| 位数   | 4      |
| 针距   | 8.2 mm |

电气特性

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 最大负载电流 | 41 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。) |
|--------|---------------------------------------------------------------|

连接数据

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 最大负载电流 | 41 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。) |
|--------|---------------------------------------------------------------|

尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 31.1 mm |
| 高度 | 29.6 mm |
| 深度 | 29.6 mm |
| 针距 | 8.2 mm  |

材料规格

|              |               |
|--------------|---------------|
| 颜色           | 蓝色 (RAL 5015) |
| 标识材料         | 铜缆            |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0            |
| 绝缘材料         | PA            |

环境和真实条件

环境条件


|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                              |
| 允许湿度（运行）    | 20 % ... 90 %                                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                                |

安装

|      |       |
|------|-------|
| 安装类型 | 插拔式安装 |
|------|-------|

## 图纸

示意图



# FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032583>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032583>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

### China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

### EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)