



Données techniques

51111

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	55 mm
D - Diamètre Extérieur	78 mm
T - Hauteur de butée	16 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Masse	0,226 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	35000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	93000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	4200000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	24000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	16800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	64 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	69 mm

