

M18 ONEPD3-0X

M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™ AVEC AUTOSTOP™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
- Enregistrez jusqu'à 3 réglages personnalisés dans la mémoire de l'outil pour une sélection rapide sur le chantier
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Commande de gâchette réglable pour toutes les applications avec ONE-KEY™
- Configurez l'outil pour n'importe quelle application en choisissant les réglages optimaux afin d'obtenir une précision répétable
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible tout en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500/ 0 - 2,100
Capacité mandrin (mm)	13
Max. perçage bois / acier / brique (mm)	89/ 16/ 16
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 33,000
Couple max (Nm)	158
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933492798